

## サイズ・仕様・価格一覧

### 《サイズ表》

#### ○洗濯タイプ(特殊寝台付属品)

品番	識別色	サイズ	重さ	価格
OH-8101MU	青 <sup>*1</sup>	幅 840×長 1,910×厚 100mm	約 5.4kg <sup>*3</sup>	77,000円(税込)
OH-9101MU	茶 <sup>*1</sup>	幅 900×長 1,910×厚 100mm	約 5.8kg <sup>*3</sup>	

\*1 製品ラベルとバイアステープの色で青・茶とサイズ分けしています。 \*3 記載の重量は乾燥時のもので、外気の湿度等により若干の誤差があります。

#### ○清拭タイプ(特殊寝台付属品)

品番	識別色	サイズ	重さ	価格
OH-8101MUP	青 <sup>*2</sup>	幅 840×長 1,910×厚 100mm	約 5.8kg <sup>*3</sup>	86,900円(税込)
OH-9101MUP	茶 <sup>*2</sup>	幅 900×長 1,910×厚 100mm	約 6.2kg <sup>*3</sup>	

\*2 製品ラベルと取っ手の色で青・茶とサイズ分けしています。 \*3 記載の重量は乾燥時のもので、外気の湿度等により若干の誤差があります。

### 《仕様表》

部位	材質	洗濯タイプ	清拭タイプ
ブルーフルカバー	表面:ポリウレタンラミネート 裏面:E100%	—	○
カセット中素材 (二層構造)	一層目	ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度 36kg/m <sup>3</sup> 硬さ 160N	○
	二層目	ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度 35kg/m <sup>3</sup> 硬さ 210N	○
	一層目両端	ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度 37kg/m <sup>3</sup> 硬さ 270N	—
カセットカバー	E100%	○	○
セットカバー	E100% 裏面滑り止めシリコン接着加工	○	—


\* Eはポリエチルを示します。




洗濯タイプ



清拭タイプ



オムニマット  
Uto  
=ウト=



#### [ 取扱い上の注意 ]

●中材をカバーから外して使用しないで下さい。 ●火気のある場所では使用しないで下さい。 ●口には入れないで下さい。 ●洗濯を繰り返すうちに中材が黄変する場合がありますが、品質には問題ありませんので変わらざる使用いただけます。 ●紫外線は中材の劣化の原因となりますので、直射日光や紫外線消毒はお止め下さい。

※商品についてご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡下さい。 ※仕様などについては変更となる場合がございますのでご了承下さい。



オムニマット Uto  
ウト

## “しっかり支える”だから“ぐっすり眠れる” 医療・福祉のスタンダードマットレス

オムニマット Uto は、  
リバーシブル設計で体圧分散と動きやすさを両立し、  
自立支援と快適な睡眠環境を提供いたします。



### Utoに込めた思い

「Uto = you と」… あなたと共に寄り添う

「Uto = universal+to」… すべてのひとへ

「Uto = utility tool」… 幅広く使える

## 自立～一部介助の方まで 幅広くお使いいただけるマットレス

オムニマット Fores  
ハード面



オムニマット Uto  
ハード面



オムニマット Uto  
ソフト面



オムニマット Fores  
ソフト面



被験者：健常者女性（身長 153cm / 体重 44kg/BMI18.8）

計測器：住友理工株式会社製 SR ソフトビジョン


体圧分散性 低

体圧分散性 高

使用面を識別できる  
ラベル付き



### リバーシブル構造




オムニマット Uto は、硬さの異なるウレタン二層で構成されたリバーシブル構造で、ソフト面・ハード面とともにプロファイル形状になっています。また、マットレスの両端には、端座位が取りやすいサイドエッジを設けました。

### Uto 選べる 2 タイプ



メンテナンス性の高い  
清拭タイプ



快適性のある  
洗濯タイプ



軽量コンパクトで  
持ち運びも簡単

洗濯タイプは三つ折りができ、小さなスペースにも保管可能。10cmの厚さながら軽量で持ち運びが簡単です。